

## ซอฟต์แวร์จัดการ Data+ ปรับปรุงข้อมูลของคุณ!




### ประมวผลได้เร็วขึ้น 20 เท่า

ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลบนหน้าจอ เครื่องซึ่งด้วยตนเอง แล้วข้ามไปที่การป้อนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์โดยตรง การเสริมความคล่องตัวให้กระบวนการนี้ทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความเร็วให้กระบวนการทำงานได้ถึง 20 เท่า



### การรายงานรวดเร็วขึ้นถึง 15%

ฟังก์ชันการรายงานที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสร้างรายงานเสร็จเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมระบบแมนนวลทั่วไป ระบบนี้จะช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการสร้างรายงานและช่วยทำให้มีเวลาตอบสนองเร็วขึ้น



### ขั้นตอนทำงานรวดเร็วขึ้น 50%

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการดาวน์โหลดพารามิเตอร์การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบทความ และตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ลงในเครื่องซึ่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง การตั้งค่าแบบรวมศูนย์นี้ช่วยกำจัดความซ้ำซ้อนในกระบวนการ



### การตรวจสอบที่ปราศจากปัญหา

ใช้ Data+ กับเครื่องจักรหลายเครื่องเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอในด้านกระบวนการและการรายงาน บรรลุคุณภาพสม่ำเสมอที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย โดยเฉพาะในระหว่างการตรวจสอบ



### เพิ่มความคล่องตัวให้การจัดการข้อมูล 30,000 เหตุผลในการเลือก

อย่าปล่อยให้ซอฟต์แวร์จำกัดความสามารถของคุณ เพิ่มความคล่องตัวให้การจัดการข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์เดียวที่สามารถจัดเก็บควบคุม และแก้ไขบันทึกได้ถึง 30,000 รายการจากโต๊ะทำงานของคุณ Data+ ช่วยให้คุณใช้เวลาไปกับขั้นตอนการทำงานที่สำคัญมากกว่า แทนที่ต้องมาเสียเวลากับงานระบบแมนนวล

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมีดังนี้:

- รองรับแอปพลิเคชันเทอร์มินัล ICS และ IND
- บันทึกธุรกรรมบนอุปกรณ์แบบรวม
- การใช้งานหลายเทอร์มินัล
- เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล ERP/MES
- ขั้นตอนการทำงานที่ประหยัดเวลา

## Data+

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล


Data+ พร้อมให้บริการฟรีในรุ่น Lite และรุ่นสมบูรณ์ รองรับเทอร์มินัลและแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- เทอร์มินัลรุ่น ICS4 และ ICS6
- เทอร์มินัล IND560, 570 และ 780

การประยุกต์ใช้งาน:

- สูตร, การเลือกและบรรจุ, กระแสงานที่มีส่วนผสมมากถึง 50 ชนิด
- การนับจำนวน, การนับจำนวนชิ้นส่วน
- ตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, ตรวจสอบความสอดคล้องของสินค้าที่บรรจุหีบห่อ
- แอปพลิเคชัน PAC Fill-570 สำหรับการบรรจุอัตโนมัติ, กระแสงานสำหรับวัตถุดิบมากถึง 6 รายการ
- แอปพลิเคชัน PAC Drive-570 สำหรับกระแสนงานภาชนะบรรจุทุก

## Data+



## คุณสมบัติทางเทคนิค

### Data+ และ Data+ Lite

คุณลักษณะ/ฟังก์ชัน	Data+ Lite	Data+
การตั้งค่าการสำรองข้อมูล/การคืนค่าข้อมูล	●	●
นำเข้า ส่งออก และแก้ไขฐานข้อมูล (csv)	●	●
ตัวเลือก Ethernet WLAN	●	●
การรองรับภาษาหลายภาษา	●	●
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม (RS232, อุปกรณ์ USB)	●	●
การใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7/10	●	●
การซิงโครไนซ์ APW		●
เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว		●
สร้าง แก้ไข และลบบทความ		●
สร้าง แก้ไข และลบบทความการผลิต		●
สร้าง แก้ไข และลบ Pick&Pack BOMs		●
การสำรอง/กู้คืนฐานข้อมูล		●
โหมดฐานข้อมูลไฮสปีด* (ICS68_)		●
การโยกย้ายบทความเดิม		●
ดาวน์โหลดหน่วยความจำ (หลักฐานอ้างอิง/ธุรกรรม)		●
ฐานข้อมูลหลายแห่ง		●

\* ฐานข้อมูลกลางบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับฐานข้อมูลไฮสปีดสูงสุด 100 เทอร์มินัล และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมภายในสูงสุด 5 เทอร์มินัล

[www.mt.com/DataPlus](http://www.mt.com/DataPlus)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



#### METTLER TOLEDO Group

แผนกอุตสาหกรรม  
ผู้ประสานงานในพื้นที่: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค  
©01/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธิ์  
เอกสารหมายเลข 30486441 D  
MarCom Industrial